


Bouche d'extraction fixe temporisée

ALIZÉ W 5/30 ET W 5/30 VISION

Commande à cordon ou à détection de présence



PRÉSENTATION

La bouche ALIZE TEMPO W 5/30 est une bouche d'extraction fixe temporisée, destinée à limiter les débits déperditifs dans des pièces ne nécessitant pas de débits importants en permanence (toilettes notamment).

Réalisé en polystyrène blanc, la bouche ALIZE TEMPO W 5/30 assure un débit d'extraction de 5m³/h pour une pression de 7Pa. Elle permet un débit complémentaire de 30m³/h temporisé de 30 minutes dont l'ouverture est commandée par l'utilisateur (modèles avec commande par cordon ALIZE TEMPO W 5/30), ou par détection de présence (ALIZE TEMPO W 5/30 VISION)

Types de fixation



BOUCHE AVEC PLATINE DE RÉNOVATION
AVEC JOINT MOUSSE ET ÉTRIERS

Réf. ALIZÉ W 5/30 BPRE
Dimensions platine : 180 x 278mm
sans entretoise



BOUCHE AVEC MANCHETTE
PLASTIQUE À JOINT

Réf. ALIZÉ W 5/30 AMB
Disponible en Ø110, 116, 120 et 125mm



BOUCHE AVEC PLATINE DE RÉNOVATION
AVEC JOINT MOUSSE, SANS ÉTRIERS

Réf. ALIZÉ W 5/30 BPR
Dimensions platine : 180 x 278mm
sans entretoise

Caractéristiques aérauliques et acoustiques

Caractéristiques aérauliques sous 7 Pa

Réf. Produits	Débit (m ³ /h) 30 Pa (P _{max} -15%) Q _{min} -Q _{max}	Tolérances (m ³ /h)		L _w (en dB(A) sous 30 Pa (P _{max} -15%))
		Pour Q _{min}	Pour Q _{max}	
W	5 - 30	-0 +3,0	-0 +9,0	≤ 25
W VISION	5 - 30	-0 +3,0	-0 +9,0	≤ 25

ENTRETIEN

Afin de conserver le maximum d'efficacité, il est nécessaire de procéder à un simple nettoyage périodique (1 fois par an) à l'aide d'un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Pour cette opération, il est possible d'ôter le capot face avant de la bouche.