


ARCTICA AUTO TEMPO

Commande par bouton poussoir ou par cordon



PRÉSENTATION

Les bouches ARCTICA AUTO TEMPO double débit sont destinées à être installées en cuisine. Dans le cas d'un montage plafond, il est nécessaire d'utiliser une pièce de renvoi d'angle permettant le guidage du cordon.

MISE EN ŒUVRE

- ▶ Montage avec manchon placo : Percer le plafond au diamètre nominal plus environ 5 mm. Montage en effectuant une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le verrouillage s'effectue par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Côté conduit, un joint permet d'assurer le maintien et l'étanchéité de la gaine. Emboîter la bouche sur le manchon placo.
- ▶ Montage avec manchon de traversée de dalle : La bouche s'emboîte directement sur le manchon. Côté conduit, un joint permet d'assurer le maintien et l'étanchéité de la gaine.

COMMANDES

- ▶ Commande à cordon : Débit maximum obtenu manuellement par action sur le cordon. Temporisation de 30 minutes.
- ▶ Commande par bouton poussoir. Temporisation de 30 minutes :
 - ▶ Alimentation par 2 piles 1,5V type LR06 (non fournies). Débit maximum obtenu par impulsion sur un bouton poussoir à fermeture.
 - ▶ Alimentation 230V permanente par l'intermédiaire d'un contact normalement fermé. Débit maximum obtenu par action sur un bouton poussoir à ouverture.

Caractéristiques aérauliques et acoustiques

Caractéristiques aérauliques (sous 50 Pa) et acoustiques

Désignation	Libellé Tech.	Lw (en dB(A))				Dn,e,w (C) dB	Référence		
		70 Pa	100 Pa	136 Pa*	160 Pa		MANU	PILE 3V	230 V
ARCTICA AUTO TEMPO 20-75 Ø125	AAT1	24	29	33	36	55	B08511	B08513	B08512
ARCTICA AUTO TEMPO 30-90 Ø125	AAT2	25		35	37		B08521	B08523	B08522
ARCTICA AUTO TEMPO 45-105 Ø125	AAT3	31	34	38	39		B08531	B08533	B08532
ARCTICA AUTO TEMPO 45-120 Ø125	AAT4					B08541	B08543	B08542	
ARCTICA AUTO TEMPO 45-135 Ø125	AAT5					B08551	B08553	B08552	

* Valeurs certifiées NF - Norme Française


** Commande à cordon avec un débit maximum obtenu manuellement par action sur le cordon.

ENTRETIEN

Afin de conserver le maximum d'efficacité, il est nécessaire de procéder à un simple nettoyage périodique (1 fois par an) à l'aide d'un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Pour cette opération, il est possible d'ôter le capot face avant de la bouche.

KIT : BOUCHE + MANCHETTE Ø125

Vous pouvez retrouver les déclinaisons p.211



Débit nominal réduit. Débit 45/105 et 45/120 : prendre les valeurs des bouches 45/135